

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: **Холодильные камеры для хранения трупов**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnoe-i-pishchevoe-oborudovanie/kholodilnye_kamery_dlya_khraneniya_trupov



Описание

Холодильные камеры для хранения трупов

Оборудование позволит хранить тела погибших в оптимальных температурных условиях. Может быть отрегулирована не только температура, но и уровень влажности, что также влияет на качество и продолжительность хранения тел в холодильной камере Особенности холодильных камер для трупов При выборе холодильных камер для хранения тел умерших обратите внимание на: Вместимость и габариты. В специализированных заведениях, моргах оптимальным вариантом будет камера на 8-12 тел□ в #REGION_NAME_DECLINE_PP#

В этом случае можно существенно сэкономить при обустройстве помещения. Небольшие камеры подходят для больниц и клиник, где обустроены морги. Условия, продолжительность хранения, температурные режимы.

Число и вид режимов, возможность хранить трупы при определенной температуре и влажности - важный фактор выбора холодильных камер для больницы.

В определенных случаях тела приходится хранить дольше трех суток, что требует более внимательного контроля температуры и влажности. Функциональность. Во время производства камеры хранения тел могут быть оснащены различными приспособлениями, облегчающими работу с трупами.

Есть 2 базисных системы холодильных камер для морга (хранения трупов):

- с фронтальной загрузкой
- боковой загрузкой

Вероятны виды **холодильных камер для хранения трупов**, одиничной дверью на любое пространство, позволяющие понизить пользование электричества за счет уменьшения утраты мороза внутри камеры.

Существует три температурных режима:

- С повышенной температурой от +2 до +4 градусов.
- Универсального назначения от – 5 до + 5 градусов.
- С низкотемпературным режимом от – 15 до – 25 градусов.

Для размещения всякого корпуса учтена особая выдвижная телега на 8 роликах, произведенная из нержавеющей стали, передвигающаяся по направляющим. В качестве морозильного оснащения могут быть применены обычные (стенные) либо потолочные моноблоки. Компрессорно-конденсаторный конструкция ставится извне камеры за этой же стенкой либо при надобности имеет возможность быть вынесен в соседнее помещение либо на улицу.

Характеристики

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.